



Description

Borne pour Flacon poussoir de gel hydroalcoolique. Cette borne permet de prendre du gel hydroalcoolique sans contact avec les mains. L'utilisation du pied garantit une bonne hygiène en supprimant les contacts. La pédale permet de prendre une dose de gel sans devoir toucher le flacon de gel hydroalcoolique. Réglable, elle est adaptée à différentes tailles de flacons poussoir. La dose de gel hydroalcoolique est réglable. De préférence, prendre des flacons avec un bec allongé pour faciliter la prise de gel. Cette borne est facilement déplaçable et peut être fixée au sol par deux vis. Nettoyage facile à la main. Réalisé en Inox 304L brossé, pour répondre aux normes alimentaires et pour résister à la corrosion liée à l'humidité, mais aussi aux différents produits de nettoyage.

Caractéristiques techniques

Dimensions	300 x 300 x 950
Matière	Inox 304L brossé
Poids	8.4 kg
Divers	Adaptée aux flacons poussoir de gel hydroalcoolique de 300 ml à 1L (Diamètre 58 à 94mm, hauteur 130 à 275mm)



Points forts

- Inox 304L brossé
- Adaptée a différentes tailles de flacons poussoir
- Facilement déplaçable
- Peut être fixé au sol
- Robuste
- Nettoyage facile



A

B



C

D



**Adapté aux flacons Poussoir
de gel hydroalcoolique**

**de 300 ml à 1 L
(Diamètre : 58 à 94 mm)
(Hauteur : 130 à 275 mm)**



Masse = 8.4 Kg

**AC-CONCEPT
BORNE DE DESINFECTION**

PRESENTATION

IND.	DATE	OBJET MODIFICATION

Ech : 1:8

Qté : 1

Mat. :

Date : 20/05/2020

L'EXCELLENCE DE L'INOX
A.C. Concept
Chaudronnerie
Tolerie
Tuyauterie
Machine spé.
Convoyeur

47 Route des Aix Tél.02 48 64 85 77
18 220 RIANS Fax.02 48 64 87 56 SIRET : 51974679600027
Mail: contact@a-c-concept.com APE : 3320

A4 Dess : P. MARTIN

N° Plan: ACCR18-01-00

A

B

C

D